



Hagenøgler med næse, Til udvendig møtrik-Ø: 155/165mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	628400 155/165
GTIN	4020772054731
Artikelklasse	63Q

Beskrivelse

Udførelse:

Specialstål, slebet på højkant, hærdet og bruneret.
Hagenøgler med næse iht. DIN 1810 A.

Anvendelse:

Til notmøtrikker DIN 1804 og rullelejenotmøtrikker DIN 981.

Bemærk:

Str. 135/145; 260/270 Tykkelse afviger fra DIN.

Teknisk beskrivelse

Til udvendig møtrik-Ø	155 - 165 mm
Hel længde	385 mm
Type	1810A
Producentbetegnelse	DIN 1810A
Produkttype	Hagenøgler