



Diamant-afretter cylindrisk, Diamantvægt: 2,4kt



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	599700 2,4
GTIN	9003172494623
Artikelklasse	53Y

Beskrivelse

Udførelse:

Standard-slibeskiveafretter til alle maskiner med egnet holder. Afretterne er dimensioneret som **envejs**-afrettere, der skal udskiftes helt, når slidgrænsen er nået. (Genmontering er ikke muligt). Envejs-**flerkorns**-afretter med flere enkeltdiamanter.

Anvendelse:

Til præcis afretning og efterslibning af slibeskiver til (gen-)fremstilling af en defineret slibeværktøjstilstand (rund- og planløb, slibeskiveprofil, overfladestruktur, slibning). Sørg for tilstrækkelig kølesmøring ved enkelt emnefremstilling eller lille seriefremstilling. Kort opspænding (fri længde < 2×D) forebygger svingningsproblemer. Til **lige** slibestensprofiler til fladslibning og ekstern rundslibning.

Teknisk beskrivelse

Til slibeskivemål	maks. Ø500 mm
Diamantvægt	2,4 kt
Afrettertype	flerkorn
Samlet længde L	60 mm
Hoved-Ø D ₁	10 mm
Slibemiddelforkortelse	D
Produkttype	Håndafrettere

