

**Gaffel-/topnøgle, Nøglestørrelse: 14mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	621500 14
GTIN	4045197480309
Artikelklasse	62C

Beskrivelse**Udførelse:**

Sænksmedet, præcise nøglevidder med lave tolerancer på begge sider. Topnøgle kan drejes ca. 180°.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Teknisk beskrivelse

Mundhøjde	7,2 mm
Nøglestørrelse	14 mm
Nøglelængde	224 mm
Kæbebredde	31,5 mm
Drivprofil	Tolvkant-topnøgle
Hoved-Ø	19,8 mm
Bevægeligt hoved	180 grader
Produktionsmetode	sænksmedet
Materiale	Krom-vanadium-stål, forkromet
Produkttype	Topnøgle

