

**Diamant-tallerken- slibeskiver Dia.xTxH (mm), 100x25x20, Type: D64****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	597700 D64
GTIN	9003170380126
Artikelklasse	53Y

**Beskrivelse****Udførelse:**

**Top- og tallerkenskiver med diamant-slibebelægning.** Finkornet til optimal overfladekvalitet ved stor fremdrift i arbejdet. **Specifikation: D64C50B DIAGO-W-karbid.**

**Anvendelse:**

**Universelt anvendelig til værktøjsslibning på alle gængse værktøjsslibemaskiner.** Til slibning af **HM-værktøj og ikke-jernholdige materialer med korte spåner.** Meget velegnet til tørslibning, kan dog også anvendes til vådslibning.

**Teknisk beskrivelse**

Korn	D64
Specifikation	D64C50B DIAGO W-Carbide
Slibemiddelforkortelse	D
Slibemetoder	Værktøjsslibning
Slibemiddel	Diamant
Form	12A2D

Skive-Ø D	100 mm
Skivebredde, D	25 mm
Produktnavnsegenskab	100×25×20
Borings-Ø H	20 mm
Slibebelægning, bredde W, endeside	6 mm
Slibebelægning, højde, X	2 mm
Produkttype	Slibetallerken

## Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Hårdmetal (HM)	egnet		
Kunststof, GFK	betinget egnet		
våd, maksimal	betinget egnet		
tør	egnet		