

**Gaffel-/topnøgle, Nøglestørrelse: 17mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	621500 17
GTIN	4045197480330
Artikelklasse	62C

Beskrivelse**Udførelse:**

Sænksmedet, præcise nøglevidder med lave tolerancer på begge sider. Topnøgle kan drejes ca. 180°.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Teknisk beskrivelse

Kæbebredde	36,6 mm
Nøglestørrelse	17 mm
Nøglelængde	234 mm
Mundhøjde	8 mm
Drivprofil	Tolvkant-topnøgle
Hoved-Ø	23,8 mm
Bevægeligt hoved	180 grader
Produktionsmetode	sænksmedet
Materiale	Krom-vanadium-stål, forkromet
Produkttype	Topnøgle

