



## HM-universalbor, Bor-Ø: 10mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	787040 10
GTIN	9002740008170
Artikelklasse	76G

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Diamantslebet hårdmetalplatte på alle sider med **ekstraskarpe, superhårde skær**. Patenteret 4-dobbelt trinprofil til hurtig fjernelse af boremel.

#### Anvendelse:

Præcis **rotationsboring** i fliser, murværk og beton, metal, træ og kunststoffer.

#### Bemærk:

**Vigtigt – kun til rotationsboring (ikke slagboring)!**

### Teknisk beskrivelse

Hel længde	120 mm
Bor-Ø	10 mm
Spirallængde	80 mm
Antal skær Z	2
Skæremateriale	HM
Anvendelse med slagfunktion / uden slagfunktion	Ingen slagboring
Skaft	Cylinderskaft
Produkttype	Universalbor