



HM-universalbor lang, Bor-Ø: 6mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	787045 6
GTIN	9002741045921
Artikelklasse	76G

Beskrivelse

Udførelse:

Diamantslebet hårdmetalplatte på alle sider med **ekstraskarpe, superhårde skær**. Patenteret 4-dobbelt trinprofil til hurtig fjernelse af boremel.

Anvendelse:

Præcis **rotationsboring** i fliser, murværk og beton, metal, træ og kunststoffer.

Bemærk:

Vigtigt – kun til rotationsboring (ikke slagboring)!

Teknisk beskrivelse

Spirallængde	300 mm
Bor-Ø	6 mm
Hel længde	400 mm
Antal skær Z	2
Skæremateriale	HM
Anvendelse med slagfunktion / uden slagfunktion	Ingen slagboring
Skaft	Cylinderskaft
Produkttype	Universalbor