



## Porcellanato- flisebor, Bor-Ø: 6mm



### Bestillingsdata

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 787035 6      |
| GTIN                | 9002741151356 |
| Artikelklasse       | 76G           |

### Beskrivelse

#### Udførelse:

2 dele. Et bor med **diamantslebet hårdmetalplatte** med en patenteret centrerspids til ultrapræcis placering og præcise huller uden materialeafrivning. Med 10 mm skaft. Et hårdmetalbor til anvendelse i professionel borepatronholder. Med 1/4 tomme (E 6,3) sekskantskaft.

#### Anvendelse:

Til de **hårdeste porcelænsfliser** op til Mohs- / Ritz-hårdhedsgrad 9 samt glas og porcelæn.

#### Bemærk:

Ikke egnet til slagboring. Spindelomdrejningstal maks. 200 o/min. Kræver ingen køling.

### Teknisk beskrivelse

|   |                  |
|---|------------------|
| Anvendelse med slagfunktion / uden slagfunktion | Ingen slagboring |
| Antal bor                                       | 2                |
| Bor-Ø   | 6 mm             |
| Hel længde                                      | 115 mm           |

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Skaft                | Cylinderskaft         |
| maks. omdrejningstal | 200 min <sup>-1</sup> |
| Skæremateriale       | HM                    |
| Skaft-Ø              | 10                    |
| Bit-sekskantskaft    | E 6,3                 |
| Produkttype          | Stenbor               |