



Porcellanato- flisebor, Bor-Ø: 8mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	787035 8
GTIN	9002741151363
Artikelklasse	76G

Beskrivelse

Udførelse:

2 dele. Et bor med **diamantslebet hårdmetalplatte** med en patenteret centrerspidis til ultrapræcis placering og præcise huller uden materialeafrivning. Med 10 mm skaft. Et hårdmetalbor til anvendelse i professionel borepatronholder. Med 1/4 tomme (E 6,3) sekskantskaft.

Anvendelse:

Til de **hårdeste porcelænsfliser** op til Mohs- / Ritz-hårdhedsgrad 9 samt glas og porcelæn.

Bemærk:

Ikke egnet til slagboring. Spindelomdrejningstal maks. 200 o/min. Kræver ingen køling.

Teknisk beskrivelse

Anvendelse med slagfunktion / uden slagfunktion	Ingen slagboring
Skæremateriale	HM
Antal bor	2
Skaft	Cylinderskaft

maks. omdrejningstal	200 min ⁻¹
Hel længde	120 mm
Bor-Ø	8 mm
Skaft-Ø	10
Bit-sekskantskaft	E 6,3
Produkttype	Stenbor