



## HM-universalbitbor, 1/4 tomme (E 6,3), Bor-Ø: 5mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	787047 5
GTIN	9002740000198
Artikelklasse	76G

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Diamantslebet hårdmetalplatte på alle sider med **ekstraskarpe, superhårde skær**. Patenteret 4-dobbelt trinprofil til hurtig fjernelse af boremel.

HM-universalbitbor, 1/4 tomme (**E 6,3**).

#### Anvendelse:

Præcis **rotationsboring** i fliser, murværk og beton, metal, træ og kunststoffer.

#### Bemærk:

**Vigtigt – kun til rotationsboring (ikke slagboring)!**

### Teknisk beskrivelse

Bor-Ø	5 mm
Hel længde	100 mm
Spirallængde	39 mm
Antal skær Z	2
Skæremateriale	HM
Anvendelse med slagfunktion / uden slagfunktion	Ingen slagboring
Bit-sekskantskaft	E 6,3
Produkttype	Universalbor