



## HM-universalbitbor, 1/4 tomme (E 6,3), Bor-Ø: 8mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	787047 8
GTIN	9002740000211
Artikelklasse	76G

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Diamantslebet hårdmetalplatte på alle sider med **ekstraskarpe, superhårde skær**. Patenteret 4-dobbelt trinprofil til hurtig fjernelse af boremel.

HM-universalbitbor, 1/4 tomme (**E 6,3**).

#### Anvendelse:

Præcis **rotationsboring** i fliser, murværk og beton, metal, træ og kunststoffer.

#### Bemærk:

**Vigtigt – kun til rotationsboring (ikke slagboring)!**

### Teknisk beskrivelse

Hel længde	120 mm
Spirallængde	80 mm
Bor-Ø	8 mm
Antal skær Z	2
Skæremateriale	HM
Anvendelse med slagfunktion / uden slagfunktion	Ingen slagboring
Bit-sekskantskaft	E 6,3
Produkttype	Universalbor