



Hårdmetal-borekrone uden centrerbor, Bor-Ø: 68mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	788000 68
GTIN	4002395357031
Artikelklasse	76G

Beskrivelse

Udførelse:

Borekrone bestykket med **diamantslebne skæreplatter i hårdmetal.**

Med indvendigt gevind M16 til skaft nr. 788022.

Anvendelse:

Til boring af større huller og gennembrud med **slag- eller hammerbore-maskiner** i beton, murværk, natursten osv. **Til forsækning af elektriske stikdåser.**

Teknisk beskrivelse

Bor-Ø	68 mm
Samlet længde	50 mm
Skæremateriale	HM
Anvendelse med slagfunktion / uden slagfunktion	Slagboring
Produkttype	Hulskærer

Tilbehør

Centrerbor Længde 120 mm

788070 120

Holderskaft til hulborekroner Hel længde 105 mm

788022 105