



## Kraftskævbider, poleret, Hel længde: 160mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	723150 160
GTIN	4003773033141
Artikelklasse	73F

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Kraftigt hoved med induktionshærdede skær (ca. 64 HRC). Pålagt led. Høj skæreydelse pga. optimal udvekslingsforhold.

Tang, kemisk sortfarvet, poleret hoved, greb overtrukket med kunststof.

#### Anvendelse:

Til alle tråde (lang standtid også ved hård tråd). Klarer høj belastning også ved langvarige, krævende opgaver.

#### Norm:

**DIN ISO 5749**

#### Materiale:

Krom-vanadium-stål, sænksmedet og oliehardt.

### Teknisk beskrivelse

Skæreeffekt, hård tråd op til Ø	2,5 mm
Hel længde	160 mm
Skæreeffekt, blød tråd op til Ø	3,4 mm
Skæreeffekt, pianotråd op til Ø	2 mm
Norm	DIN ISO 5749
Greb	overtrukket med kunststof
Produktionsmetode	Induktionshærdede skær (ca. 64 HRC)
Materiale	Krom-vanadium-stål

Overflade	kemisk sortfarvet, hoved poleret
Højeffektiv kraftskævbider	nej
med aktiverbar returfeder	nej
Produkttype	skærende tang