



## Låseringstang til griberinge, Type: G0



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	719950 G0
GTIN	4003773247890
Artikelklasse	73F

### Beskrivelse

**Udførelse:**

Tang kemisk sortfarvet, hoved poleret, greb overtrukket med kunststof. Lige spidser; vinklede, dvs. de passer til griberingenes boringer. Med åbningsfjeder; G0 med stilleskrue.

**Anvendelse:**

Til **griberinge** (ringe til aksler uden not).

**Norm:**

**DIN ISO 5743**

**Materiale:**

Krom-vanadium-elektrostål, sænksmedet og oliehardt.

Anvendelse, låseringstænger: Ringe til aksler uden not

Hel længde: 140 mm

Spids-Ø: 0,9 mm

Til aksel-Ø: 1.5 – 4 mm

### Teknisk beskrivelse

Spids-Ø	0,9 mm
Hel længde	140 mm
Til aksel-Ø	1.5 – 4 mm
Norm	DIN ISO 5743
Anvendelse, låseringstænger	Ringe til aksler uden not

Kæbeform	lige
Greb	overtrukket med kunststof
Materiale	Krom-vanadium-specialstål
Overflade	Tang, kemisk sortfarvet, hoved poleret
Led med integreret returfjeder	ja (str. G0 med stilleskrue)
Udskiftelig spids	nej
Produkttype	Låseringstang