



Skruetrækker til lige-kærv, med 2K-SwissGrip-skaft, Skærbredde b: 6,5mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	660040 6,5
GTIN	7610733244485
Artikelklasse	63E

Beskrivelse

Udførelse:

SwissGrip-kraftskaft med hudvenlig kappe af elastomer og en kerne af meget sej og slagfast polypropylen. Det er også muligt at overføre høje drejningsmomenter selv med våde og fedtede hænder. **Klinge** af PB Swiss Tools-speciallegering med størst mulig hårdhed ved særligt seje materialer. Forniklet og forkromet overflade. Sort spids. Afsatte planparallelle skær med flade- i stedet for linjekontakt af hensyn til højere momentoverførsel. Greb med farvekodning "Rainbow", så du hurtigt finder den rigtige udgangsstørrelse.

Fordel:

- **Afsatte planparallelle skær med flade- i stedet for linjekontakt af hensyn til højere momentoverførsel.**
- **Ingen Cam-outeffekt.**
- **Skær passer perfekt til normerede og ikke-normerede skruekærv.**
- **Enden på grebet er glat og gratfrit afrundet, så værktøjet ligger behageligt i hånden.**
- **Konveks, ergonomisk form med gribe- og hudvenlig overflade garanterer utrætteligt arbejde og høje drejningsmomenter.**
- **Afrulningsbeskyttelse.**
- **Mærket med størrelse og symbol for spidsens form.**

Anvendelse:

Til reparations- og montagearbejder, til løsning af fastsiddende skruer etc.

Bemærk:

BEMÆRK!

Der findes også et alternativ til dette produkt fra GARANT!

Anbefalet produktnummer: 660032

Teknisk beskrivelse

Skærbredde b	6,5 mm
--------------	--------

Aktiveringssekskant	nej
Hel længde	245 mm
Skærtykkelse a	1 mm
Klingelængde	140 mm
Bitbetegnelse	4
gennemgående klinge	nej
Klingespids	sort
Serie	SwissGrip
Drivprofil	Ligekærskruetrækker
Udførelse af skaft	rund
Slagkappe	nej
Materiale	PB Swiss Tools-speciallegering
Materiale, greb	Elastomer
Overflade	forniklet og forkromet
Produkttype	Skruetrækkere