

**Kraft-skævbider, forkromet VDE-isoleret, Hel længde: 160mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	723500 160
GTIN	4003773040705
Artikelklasse	73F

**Beskrivelse****Udførelse:**

Kraftigt hoved, induktivt hærdede skær (ca. 64 HRC), pålagt, spilfrit led.

Tang forkromet, greb med flerkomponentovertræk.

**Isoleret iht. DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201** til opgaver under spænding op til 1000 V.

**Norm:**

**DIN ISO 5749**

**Materiale:**

Krom-vanadium-stål, sænksmedet og oliehardt.

**Teknisk beskrivelse**

Hel længde	160 mm
Skæreeffekt, pianotråd op til Ø	2 mm
Skæreeffekt, blød tråd op til Ø	3,4 mm
Skæreeffekt, hård tråd op til Ø	2,5 mm
Norm	DIN ISO 5749
Norm	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Greb	Flerkomponentovertræk
Produktionsmetode	Induktionshærdede skær (ca. 64 HRC)
Materiale	Krom-vanadium-stål
Overflade	forkromet

Højeffektiv kraftskænbider	nej
med aktiverbar returfeder	nej
Produkttype	skærende tang