



Låseringstang til griberinge, Type: G2



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	719950 G2
GTIN	4003773231073
Artikelklasse	73F

Beskrivelse

Udførelse:

Tang kemisk sortfarvet, hoved poleret, greb overtrukket med kunststof. Lige spidser; vinklede, dvs. de passer til griberingenes borer. Med åbningsfjeder; G0 med stilleskrue.

Anvendelse:

Til **griberinge** (ringe til aksler uden not).

Norm:

DIN ISO 5743

Materiale:

Krom-vanadium-elektrostål, sænksmedet og oliehardt.

Anvendelse, låseringstænger: Ringe til aksler uden not

Hel længde: 140 mm

Spids-Ø: 1,3 mm

Til aksel-Ø: 5 – 13 mm

Teknisk beskrivelse

Spids-Ø	1,3 mm
Til aksel-Ø	5 – 13 mm
Hel længde	140 mm
Norm	DIN ISO 5743
Anvendelse, låseringstænger	Ringe til aksler uden not

Kæbeform	lige
Greb	overtrukket med kunststof
Materiale	Krom-vanadium-specialstål
Overflade	Tang, kemisk sortfarvet, hoved poleret
Led med integreret returfjeder	ja (str. G0 med stilleskrue)
Udskiftelig spids	nej
Produkttype	Låseringstang