

**Kraft-skævbider, forkromet VDE-isoleret, Hel længde: 200mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	723500 200
GTIN	4003773033820
Artikelklasse	73F

Beskrivelse**Udførelse:**

Kraftigt hoved, induktivt hærdede skær (ca. 64 HRC), pålagt, spilfrit led.

Tang forkromet, greb med flerkomponentovertræk.

Isoleret iht. DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 til opgaver under spænding op til 1000 V.

Norm:

DIN ISO 5749

Materiale:

Krom-vanadium-stål, sænksmedet og oliehardt.

Teknisk beskrivelse

Skæreeffekt, blød tråd op til Ø	4,2 mm
Skæreeffekt, hård tråd op til Ø	3 mm
Hel længde	200 mm
Skæreeffekt, pianotråd op til Ø	2,5 mm
Norm	DIN ISO 5749
Norm	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Greb	Flerkomponentovertræk
Produktionsmetode	Induktionshærdede skær (ca. 64 HRC)
Materiale	Krom-vanadium-stål
Overflade	forkromet

Højeffektiv kraftskænbider	nej
med aktiverbar returfeder	nej
Produkttype	skærende tang