

Garant**Skruetrækker til ligekærv, med 2K-Haptoprene-skaft, Skærbredde b: 10mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	660030 10
GTIN	4045197923134
Artikelklasse	61F

Beskrivelse**Udførelse:**

Alsidige, robuste skruetrækkere med konisk klinge.

Takket være den særlige overfladestruktur kan høje drejningsmomenter også overføres selv med våde eller oliesmurte hænder. **Klinger** i krom-vanadium-specialstål med højest mulig hårdhed og særlig sejhed.

Forniklet og forkromet overflade, sorte spidser med planparallelt forskudt skær.

Kraftskaft med hudvenlig og håndterlig **Haptoprene**-overflade og en kerne af ekstra sejt og slagfast polypropylen. **Fra str. 8 med sekskantet ansats til nøglehjælp.**

- **Afsatte planparallelle skær, der passer nøjagtigt til standardskrueskærvne.**
- **Enden på grebet er glat og gratfrit afrundet, så værktøjet ligger behageligt i hånden.**
- **Konveks, ergonomisk form med gribe- og hudvenlig overflade garanterer utrætteligt arbejde og høje drejningsmomenter.**
- **Afrulningsbeskyttelse.**
- **Mærket med størrelse og symbol for spidsens form.**

Fra str. 8 med sekskantet ansats til nøglehjælp.

Fordel:

- **Afsatte planparallelle skær med flade- i stedet for linjekontakt af hensyn til højere momentoverførsel.**
- **Ingen Cam-outeffekt.**
- **Skær passer perfekt til normerede og ikke-normerede skrueskærvne.**
- **Enden på grebet er glat og gratfrit afrundet, så værktøjet ligger behageligt i hånden.**
- **Konveks, ergonomisk form med gribe- og hudvenlig overflade garanterer utrætteligt arbejde og høje drejningsmomenter.**
- **Afrulningsbeskyttelse.**
- **Mærket med størrelse og symbol for spidsens form.**

Anvendelse:

Til reparations- og montagearbejder, til løsning af fastsiddende skruer etc.

Teknisk beskrivelse

Sekskant til nøglehjælp	13 mm
Klingelængde	180 mm
Skærbredde b	10 mm
Skærtykkelse a	1,6 mm
Bitbetegnelse	6
Hel længde	300 mm
Drivprofil	Ligekærviskruetrækker
Produkttype	Skruetrækkere