

**Hårdmetal- hammerbor SDS-plus, Øxhel længde: 8X110mm****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 789000 8X110  |
| GTIN                | 4002395308866 |
| Artikelklasse       | 76G           |

**Beskrivelse****Udførelse:**

De 3 specielle Power Breaker fremdriftstænder på M2 laver mikroridser i det materiale, der skal bores i, for at opnå en hurtigere borehastighed og fjernelse af materialet. De førsteklasses HM-spidsen med utrolig stærk lodning garanterer lange standtider også i armeret beton. Takket være den kerneforstærkede spiral (KVS) dæmpes vibrationer; slagenergien overføres direkte til borspidsen.

**Anvendelse:**

Til boring i beton, natursten og murværk.

**Bemærk:**

Når der anvendes ekstra lange bor (> 500 mm), skal der forinden bores for med et kort bor med samme diameter (for at undgå bøjningsbrud).

**Teknisk beskrivelse**

|                                                 |            |
|-------------------------------------------------|------------|
| Antal skær Z                                    | 2          |
| Ø                                               | 8 mm       |
| Hel længde                                      | 110 mm     |
| Spirallængde                                    | 50 mm      |
| Skæremateriale                                  | HM         |
| Anvendelse med slagfunktion / uden slagfunktion | Slagboring |
| Skaft                                           | SDS Plus   |
| Produkttype                                     | Stenbor    |

