



## Hårdmetal- hammerbor SDS-plus, Ø×hel længde: 10X450mm



### Bestillingsdata

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 789000 10X450 |
| GTIN                | 4002395312245 |
| Artikelklasse       | 76G           |

### Beskrivelse

#### Udførelse:

De 3 specielle Power Breaker fremdriftstænder på M2 laver mikroridser i det materiale, der skal bores i, for at opnå en hurtigere borehastighed og fjernelse af materialet. De førsteklasses HM-spidsen med utrolig stærk lodning garanterer lange standtider også i armeret beton. Takket være den kerneforstærkede spiral (KVS) dæmpes vibrationer; slagenergien overføres direkte til borspidsen.

#### Anvendelse:

Til boring i beton, natursten og murværk.

#### Bemærk:

Når der anvendes ekstra lange bor (> 500 mm), skal der forinden bores for med et kort bor med samme diameter (for at undgå bøjningsbrud).

### Teknisk beskrivelse

|   |            |
|---|------------|
| Hel længde                                      | 450 mm     |
| Spirallængde                                    | 400 mm     |
| Antal skær Z                                    | 2          |
| Ø   | 10 mm      |
| Skæremateriale                                  | HM         |
| Anvendelse med slagfunktion / uden slagfunktion | Slagboring |
| Skaft   | SDS Plus   |
| Produkttype                                     | Stenbor    |

