

**Pressetang til koaksialstik, Til koaksialkabeltype: RG58/62****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	729830 RG58/62
GTIN	4045197553010
Artikelklasse	72B

Beskrivelse**Udførelse:**

Stålenhed med knæledsoverførsel. Ben overtrukket med kunststof. Den definerede komprimeringskraft opnås præcist via integreret stop. Til presning af BNC- og TNC-stikforbindelsesstykker.

Udførelse til overkommelig pris.

Passer til kabeltype RG: 58; 59; 62

Hel længde: 202 mm

Teknisk beskrivelse

Passer til kabeltype RG	58; 59; 62
Hel længde	202 mm
Produkttype	Crimptang elektromekanisk