



Pressetang, Type: 6IS



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	729722 6IS
GTIN	4003773051893
Artikelklasse	73F

Beskrivelse

Udførelse:

Stålenhed med knæledsoverførsel. Den definerede komprimeringskraft opnås præcist via integreret stop.

I specialstål. Præcisionsprofiler, meget høj overførsel – specielt velegnet til større pressetværsnit.

Hel længde: 220 mm

Til ledertværsnit: 0,5 - 6 mm²

Teknisk beskrivelse

Til ledertværsnit	0,5 - 6 mm ²
Hel længde	220 mm
Produkttype	Crimptang elektromekanisk