



Pressetang, Type: 6F



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	729700 6F
GTIN	4045197166708
Artikelklasse	72B

Beskrivelse

Udførelse:

Tangenhed i fladstål med formkæber til forskellige presninger (se tabel). Afskærer med gevind til bolte M2,6 – M5. Afisolerer 0,75 – 6 mm². Sortlakeret tang, ben med kunststofhåndtag. Til afisolering, afskæring, presning osv.; primært ved reparationer.

Hel længde: 230 mm

Til ledertværsnit: 1,5 – 2,5 mm²

Teknisk beskrivelse

Til ledertværsnit	1,5 – 2,5 mm ²
Hel længde	230 mm
Produkttype	Crimptang elektromekanisk