



Hårdmetal- hammerbor SDS-plus, Ø×hel længde: 12X260mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	789000 12X260
GTIN	4002395312238
Artikelklasse	76G

Beskrivelse

Udførelse:

De 3 specielle Power Breaker fremdriftstænder på M2 laver mikroridser i det materiale, der skal bores i, for at opnå en hurtigere borehastighed og fjernelse af materialet. De førsteklasses HM-spidsen med utrolig stærk lodning garanterer lange standtider også i armeret beton. Takket være den kerneforstærkede spiral (KVS) dæmpes vibrationer; slagenergien overføres direkte til borspidsen.

Anvendelse:

Til boring i beton, natursten og murværk.

Bemærk:

Når der anvendes ekstra lange bor (> 500 mm), skal der forinden bores for med et kort bor med samme diameter (for at undgå bøjningsbrud).

Teknisk beskrivelse

Antal skær Z	2
Hel længde	260 mm
Ø	12 mm
Spirallængde	200 mm
Skæremateriale	HM
Anvendelse med slagfunktion / uden slagfunktion	Slagboring
Skaft	SDS Plus
Produkttype	Stenbor

