



Hårdmetalhammerbor „MX4” SDS-plus, Øxhel længde: 8X210mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	789050 8X210
GTIN	4002395366804
Artikelklasse	76G

Beskrivelse

Udførelse:

Borehoved med kvadratisk tværsnit. Forhøjet borehastighed takket være hoved med 4 skær. Dobbelt så lang levetid sammenlignet med hoveder med 2 skær. Rummeligt design med 4 spiraler. Skarpere vinklet spids:

Præcis boring, der ikke glider på overfladen, mere aggressiv i betonstål og hurtigere borehastighed.

PGM-certificeret – bekræfter præcise borehuller til dyvler, både til kemiske og mekaniske ankere. Påsvejset hårdmetalhoved med 4 skær.

Anvendelse:

Til boring i beton, granit og murværk – med højeste borekomfort. Meget rolig gang, perfekt til helt runde huller. Design med 4 spiraler for at sikre en hurtig fjernelse af boremel, få vibrationer og en høj stabilitet. Høj udmattelsesstyrke og lav maskinbelastning.

Teknisk beskrivelse

Antal skær Z	4
Spirallængde	150 mm
Hel længde	210 mm
Ø	8 mm
Skæremateriale	HM
Anvendelse med slagfunktion / uden slagfunktion	Slagboring
Skaft	SDS Plus
Produkttype	Stenbor

