



Standardskruetrækker „Stainless“ til ligekærv, med Kraftform-skaft, Skærbredde b: 8mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	662500 8
GTIN	4013288107374
Artikelklasse	63H

Beskrivelse

Udførelse:

Smedede klinger, hvor skærene er præcist afstemt til skruernes standardiserede skruekærve.

Kraftform®-skaftet af slagfast kunststof **med integrerede bløde zoner** letter overføringen af momentet og skåner dermed hånd og arm.

Wera Lasertip-klinge af specialstål med konisk skær og **mikroru spids** (fra størrelse 3,5).

Norm:

DIN 5265 Form A

Bemærk:

Den bedste standtid for standardskruetrækkere opnås, når skruerne anvendes til de respektive standardiserede skruekærve, som de passer nøjagtigt til (se tabeldelen). Ved at vælge den rigtige skruekrækerstørrelse undgår man at beskadige skruekærvene.

Teknisk beskrivelse

Klingelængde	175 mm
Hel længde	287 mm
Skærbredde b	8 mm
Skærtykkelse a	1,2 mm
Producentbetegnelse	3334
Drivprofil	Ligekærveskruetrækker
Materiale	Ædelstål, INOX

Produkttype

Skrue­trækkere