



Standardskruetrækker „Stainless“ til ligekærv, med Kraftform-skaft, Skærbredde b: 10mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	662500 10
GTIN	4013288107381
Artikelklasse	63H

Beskrivelse

Udførelse:

Smedede klinger, hvor skærene er præcist afstemt til skruernes standardiserede skrueskæve.

Kraftform®-skaftet af slagfast kunststof **med integrerede bløde zoner** letter overføringen af momentet og skåner dermed hånd og arm.

Wera Lasertip-klinge af specialstål med konisk skær og **mikroru spids** (fra størrelse 3,5).

Norm:

DIN 5265 Form A

Bemærk:

Den bedste standtid for standardskruetrækkere opnås, når skruerne anvendes til de respektive standardiserede skrueskæve, som de passer nøjagtigt til (se tabeldelen). Ved at vælge den rigtige skruetrækkerstørrelse undgår man at beskadige skrueskævene.

Teknisk beskrivelse

Klingelængde	200 mm
Hel længde	312 mm
Skærbredde b	10 mm
Skærtykkelse a	1,6 mm
Producentbetegnelse	3334
Drivprofil	Ligekærnskruetrækker
Materiale	Ædelstål, INOX

Produkttype

Skruetrækkere