



Standardskruetrækker til ligekærv, med Kraftform-skaft, Skærbredde b: 10mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	662200 10
GTIN	4013288003102
Artikelklasse	63H

Beskrivelse

Udførelse:

Smedede klinger, hvor skærene er præcist afstemt til skruernes standardiserede skruekæve.

Kraftform®-skaftet af slagfast kunststof **med integrerede bløde zoner** letter overføringen af momentet og skåner dermed hånd og arm.

Klinge af højtlegeret specialstål. Overflade nicromat forkromet, sorte spidser eller kemisk nikkelbelagte lasertip-spidser.

Norm:

DIN 5265 Form A

Bemærk:

Den bedste standtid for standardskruetrækkere opnås, når skruerne anvendes til de respektive standardiserede skruekæve, som de passer nøjagtigt til (se tabeldelen). Ved at vælge den rigtige skruekrækerstørrelse undgår man at beskadige skruekævene.

Teknisk beskrivelse

Klingelængde	200 mm
Skærbredde b	10 mm
Hel længde	312 mm
Skærtykkelse a	1,6 mm
Klingespids	Lasertip
Producentbetegnelse	334
Drivprofil	Ligekærvsruetrækker

Produkttype

Skruetrækkere