



## Skruetrækker til lige-kærv, med „multicraft“-skaft, Skærbredde b: 5,5mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	660900 5,5
GTIN	7610733085637
Artikelklasse	63E

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Alsidig, solid skruetrækker med konisk klinge (skær) og sekskantet nøglehjælp. „**multicraft**“-skaft af slagfast kunststof (cadmiumfrit), ekstra håndterligt, selv med olierede hænder.

**Klinge** af PB Swiss Tools-speciallegering med størst mulig hårdhed ved særligt seje materialer. Med planparallelt, forskudt skær. Fra str. 8 med sekskantet ansats til nøglehjælp. Forniklet og forkromet overflade, sorte skær.

#### Fordel:

- **Afsatte planparallele skær med flade- i stedet for linjekontakt af hensyn til højere momentoverførsel.**
- **Ingen Cam-outeffekt.**
- **Skær passer perfekt til normerede og ikke-normerede skruekærv.**
- **Enden på grebet er glat og gratfrit afrundet, så værktøjet ligger behageligt i hånden.**
- **Konveks, ergonomisk form med gribe- og hudvenlig overflade garanterer utrætteligt arbejde og høje drejningsmomenter.**
- **Afrulningsbeskyttelse.**
- **Mærket med størrelse og symbol for spidsens form.**

#### Anvendelse:

Til reparations- og montagearbejder, til løsning af fastsiddende skruer etc.

### Teknisk beskrivelse

Skærtykkelse a	0,8 mm
Hel længde	220 mm
Skærbredde b	5,5 mm

Klingelængde	120 mm
Bitbetegnelse	3
Serie	multicraft
Drivprofil	Ligekærvskrueetrækker
Produkttype	Skrueetrækkere