



Standardskruetrækker til ligekærv, med kunststofskaft, Skærbredde b: 3,5mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	662000 3,5
GTIN	7610733085743
Artikelklasse	63E

Beskrivelse

Udførelse:

Smedede klinger, hvor skærene er præcist afstemt til skruernes standardiserede skrueskæve. „**Classic**“-**kraftskaft** af transparent, slagfast plast (kadmiumfrit). **Klinge** af PB Swiss Tools-speciallegering med størst mulig hårdhed ved særligt seje materialer. Med planparallelt, forskudt skær. Forniklet og forkromet overflade, sorte skær.

Norm:

Ähnlich **DIN 5265 Form A**.

Bemærk:

Den bedste standtid for standardskruetrækkere opnås, når skruerne anvendes til de respektive standardiserede skrueskæve, som de passer nøjagtigt til (se tabeldelen). Ved at vælge den rigtige skruetrækkerstørrelse undgår man at beskadige skrueskævene.

Teknisk beskrivelse

Klingelængde	90 mm
Skærbredde b	3,5 mm
Bitbetegnelse	1
Hel længde	180 mm
Skærtykkelse a	0,5 mm
Serie	Classic
Drivprofil	Ligekærveskruetrækker
Produkttype	Skruetrækkere

