



## Lille kabelsaks med dypisolering VDE-isoleret, Hel længde: 200mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	730360 200
GTIN	4003773026952
Artikelklasse	73F

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Greb med **isolering op til 1000 V iht. DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201**.

Hoved med seglformede skær, ben i stålrør med kunststofgreb. Skærer nemt og rent uden at mase.

Meget stort skæreområde i kraft af dobbeltskær. Greb **isoleret**. Meget stort skæreområde i kraft af dobbeltskær.

#### Anvendelse:

Til klipning af kobber- og alukabler.

#### Materiale:

**Special-værktøjsstål**, sænksmedet.

### Teknisk beskrivelse

Skæreydelse op til Ø	20 mm
Hel længde	200 mm
Skæreydelse	70 mm <sup>2</sup>
Norm	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Greb	dypisoleret
Aktivering	mekanisk, enhånds
Materiale	Specialværktøjsstål i særklasse, sænksmedet, oliehardt.

Overflade	forkromet
med returfjeder	nej
Produkttype	Saks