



Standardskruetrækker til ligekærv, med Kraftform-skaft, Skærbredde b: 2,5mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	662200 2,5
GTIN	4013288003249
Artikelklasse	63H

Beskrivelse

Udførelse:

Smedede klinger, hvor skærene er præcist afstemt til skruernes standardiserede skrueskæve.

Kraftform®-skaftet af slagfast kunststof **med integrerede bløde zoner** letter overføringen af momentet og skåner dermed hånd og arm.

Klinge af højtlegeret specialstål. Overflade nicromat forkromet, sorte spidser eller kemisk nikkelbelagte lasertip-spidser.

Norm:

DIN 5265 Form A

Bemærk:

Den bedste standtid for standardskruetrækkere opnås, når skruerne anvendes til de respektive standardiserede skrueskæve, som de passer nøjagtigt til (se tabeldelen). Ved at vælge den rigtige skruetrækkerstørrelse undgår man at beskadige skrueskævene.

Teknisk beskrivelse

Skærbredde b	2,5 mm
Skærtykkelse a	0,4 mm
Hel længde	145 mm
Klingelængde	75 mm
Klingespids	sort
Producentbetegnelse	335
Drivprofil	Ligekærvs-kruetrækker

Produkttype

Skruetrækkere