

LINDSTRÖM

Elektronikskævbider, ovalt hoved, FW, Hel længde: 140mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	726000 140
GTIN	7314150103133
Artikelklasse	73M

Beskrivelse**Udførelse:**

Slank form med præcist slebne, induktionshærdede skær (63 – 65 HRC). Sort overflade, der reducerer omfanget af refleksioner. Justerbart præcisionsskruet led sikrer minimal rivning og optimal aksial skærretning. **ESD-egnet**, ergonomisk **2K-greb**.

Den patenterede retur fjeder nedsætter modstanden, når tangen lukkes. Dermed bruges kraften på snittet.

Materiale:

High-performance-kuglelejestål, sænksmedet, bruneret.

Teknisk beskrivelse

Skæreydelse: Kobbertråd op til Ø	0,3 - 1,6 mm
Hovedbredde	13 mm
Hel længde	140 mm
Skærlængde	12,5 mm
elektrostatisk egenskab	EGB/ESD
Skærefas	Fin facet
Materiale	High performance-kuglelejestål
Hovedform	oval
Greb	2K-grebsovertræk

Produktionsmetode	Induktionshærdede skær (ca. 63 – 65 HRC)
Overflade	sort bruneret
Produktnavnsegenskab	FW
med returfeder	ja
indstilleligt præcisionsskrueled	ja
Produkttype	skærende tang