



## Standardskruetrækker til ligekærv, med Kraftform-skaft, Skærbredde b: 4mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	662200 4
GTIN	4013288003294
Artikelklasse	63H

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Smedede klinger, hvor skærene er præcist afstemt til skruernes standardiserede skruekærv.

**Kraftform®-skaftet** af slagfast kunststof **med integrerede bløde zoner** letter overføringen af momentet og skåner dermed hånd og arm.

**Klinge** af højtlegeret specialstål. Overflade nicromat forkromet, sorte spidser eller kemisk nikkelbelagte lasertip-spidser.

#### Norm:

#### DIN 5265 Form A

#### Bemærk:

Den bedste standtid for standardskruetrækkere opnås, når skruerne anvendes til de respektive standardiserede skruekærv, som de passer nøjagtigt til (se tabeldelen). Ved at vælge den rigtige skruekrækkerstørrelse undgår man at beskadige skruekærvene.

### Teknisk beskrivelse

Skærtykkelse a	0,8 mm
Skærbredde b	4 mm
Klingelængde	100 mm
Hel længde	198 mm
Klingespids	Lasertip
Producentbetegnelse	335
Drivprofil	Ligekærvs-kruetrækker
Produkttype	Skruekrækkere

