



Standardskruetrækker „Stainless“ til ligekærv, med Kraftform-skaft, Skærbredde b: 6,5mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	662500 6,5
GTIN	4013288107367
Artikelklasse	63H

Beskrivelse

Udførelse:

Smedede klinger, hvor skærene er præcist afstemt til skruernes standardiserede skrueskæve.

Kraftform®-skaftet af slagfast kunststof **med integrerede bløde zoner** letter overføringen af momentet og skåner dermed hånd og arm.

Wera Lasertip-klinge af specialstål med konisk skær og **mikroru spids** (fra størrelse 3,5).

Norm:

DIN 5265 Form A

Bemærk:

Den bedste standtid for standardskruetrækkere opnås, når skruerne anvendes til de respektive standardiserede skrueskæve, som de passer nøjagtigt til (se tabeldelen). Ved at vælge den rigtige skruetrækkerstørrelse undgår man at beskadige skrueskævene.

Teknisk beskrivelse

Skærtykkelse a	1,2 mm
Hel længde	255 mm
Klingelængde	150 mm
Skærbredde b	6,5 mm
Producentbetegnelse	3334
Drivprofil	Ligekærnskruetrækker
Materiale	Ædelstål, INOX

Produkttype

Skruetrækkere