



## Håndstøvsuger 12 V solo click & go, Producentbetegnelse: GAS12



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	P07220 GAS12
GTIN	
Artikelklasse	00N

### Beskrivelse

#### Udførelse:

- **Akku-støvsuger til lejlighedsvis rengøring og til turen.**
- **L-BOXX med klikfastgørelse, også med våd-/tørstøvsuger GAS 35 og GAS 55.**
- **Egner sig til sugning af forskellige typer smuds, f.eks. træ-, kunststof- eller metalspåner.**
- **Praktisk akku-ladetilstandsvisning med tre LED'er.**
- **Effektiv og kompakt – passer i den mindste L-BOXX 102.**
- **Ideel til vanskeligt opnåelige steder takket være fugedyse.**
- **Bekvem arbejde takket være kompakt konstruktion, lav vægt og ergonomisk design.**

#### Leveringsomfang:

Inklusive transportkuffert, uden batteri og oplader.

### Teknisk beskrivelse

Batterispænding	12 V
Volumenstrøm	900 l/min
Maks. vakuumeffekt	45 mbar
Beholdervolumen	0,35 l
Længde	273 mm
Producentbetegnelse	GAS 12V

Højde	170 mm
Bredde	77 mm
Energiforsyning	Akkudrevet
Emballage	Systemkuffert (L-Boxx)
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	Bosch 10,8 V
Produkttype	Våd- og tørsuger