

LINDSTRÖM

**Elektronik-skrå-/endebidetang, FW, Hel længde: 108mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	726910 108
GTIN	7314150052547
Artikelklasse	73M

**Beskrivelse****Udførelse:**

Form med præcist slebne og induktionshærdede skær (63–65 HRC). Hvide kunststofgreb af afledende materiale med returfeder. **ESD-egnet**. Specialfremstillet gennemgående ledbolt med utrolig lange kontaktflader, uønskede bevægelser af leddet minimeres, hvorved der opnås en yderst præcis aksial justering af kæberne.

**Materiale:**

Special-kuglelejestål, sænksmedet.

**Teknisk beskrivelse**

Skæreydelse: Kobbertråd op til Ø	0,35 - 1,25 mm
Hel længde	108 mm
Hovedbredde	10,5 mm
Skærlængde	15 mm
Hovedlængde	8 mm
elektrostatisk egenskab	EGB/ESD
Skærefas	Fin facet
Greb	Kunststofovertræk

Produktionsmetode	Induktionshærdede skær (ca. 63 – 65 HRC)
Materiale	Special-kuglelejestål
Produktnavnsegenskab	FW
med returfjeder	ja
Produkttype	skærende tang