

VBW**Boltsaks med vinklede kæber, Hel længde: 610mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	733000 610
GTIN	4005887367303
Artikelklasse	73L

Beskrivelse**Udførelse:**

Knivhoved med **vinklede** knive og udveksling. Præcis og enkel justering af knivene takket være excenterskruer. Sænksmedet, begrænsningsanslag med ekstra stor bufferzone; lakerede rørgreb med flerkomponentgrebsovertræk.

Anvendelse:

Til skæring af monierjern op til en styrke på 48 HRC (trækstyrke på ca. 1600 N/mm²)

Materiale:

Kniv i special-værktøjsstål, induktionshærdede skær.

Teknisk beskrivelse

Til rundstål op til 48 HRC og 1600 N/mm ² op til Ø	7 mm
Hel længde	610 mm
Til rundstål op til 40 HRC og 1200 N/mm ² op til Ø	8 mm
Til rundstål op til 19 HRC og 800 N/mm ² op til Ø	9 mm
Produkttype	skærende tang

Tilbehør

Reserveknivhoved komplet med skruer Hel længde 610 mm	733110 610
---	------------

