

LINDSTRÖM

Elektronikskævbider, spidst hoved, udkelet, FW, Hel længde: 110 mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	726320 110
GTIN	7314150051021
Artikelklasse	73M

Beskrivelse**Udførelse:**

Slank form med præcist slebne, induktionshærdede skær (63 – 65 HRC). Sort overflade, der reducerer omfanget af refleksioner. Justerbart kunststofgreb af afledende materiale med returfeder. **ESD-egnet**. Indstilleligt præcisions-skrueled af hensyn til minimal friktion og optimal aksial justering af skærene.

Materiale:

Højeffektiv stållegering, sænksmedet, bruneret.

Materiale: High performance-stållegering

Hovedbredde: 10 mm

Skærlængde: 10 mm

Skæreydelse: Kobbertråd op til Ø: 0,2 - 1,25 mm

Teknisk beskrivelse

Hovedbredde	10 mm
Hel længde	110 mm
Skæreydelse: Kobbertråd op til Ø	0,2 - 1,25 mm
Skærlængde	10 mm
Elektrisk isolering	EGB/ESD
Skærefas	Fin facet
Materiale	High performance-stållegering

Hovedform	spids, udkelet
Greb	Kunststofgreb
Produktionsmetode	Induktionshærdede skær (ca. 63 – 65 HRC)
Overflade	sort bruneret
Produktnavnsegenskab	FW
med returfeder	ja
Produkttype	skærende tang