

LINDSTRÖM

**Elektronikskævbider, spidst hoved, udkelet, FW, Hel længde: 110mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	726320 110
GTIN	7314150051021
Artikelklasse	73M

**Beskrivelse****Udførelse:**

Slank form med præcist slebne, induktionshærdede skær (63 – 65 HRC). Sort overflade, der reducerer omfanget af refleksioner. Justerbart kunststofgreb af afledende materiale med returfeder. **ESD-egnet**. Indstilleligt præcisions-skrueled af hensyn til minimal friktion og optimal aksial justering af skærene.

**Materiale:**

Højeffektiv stållegering, sænksmedet, bruneret.

**Teknisk beskrivelse**

Hovedbredde	10 mm
Hel længde	110 mm
Skæreydelse: Kobbertråd op til Ø	0,2 - 1,25 mm
Skærlængde	10 mm
elektrostatisk egenskab	EGB/ESD
Skærefas	Fin facet
Materiale	High performance-stållegering
Hovedform	spids, udkelet
Greb	Kunststofovertræk

Produktionsmetode	Induktionshærdede skær (ca. 63 – 65 HRC)
Overflade	sort bruneret
Produktnavnsegenskab	FW
med returfjeder	ja
Produkttype	skærende tang