

LINDSTRÖM

Elektronikskævbider, ovalt hoved, SFW, Hel længde: 125mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	726260 125
GTIN	7314150051328
Artikelklasse	73M

Beskrivelse**Udførelse:**

Slank form med præcist slebne, induktionshærdede skær (63 – 65 HRC). Sort overflade, der reducerer omfanget af refleksioner. Justerbart kunststofgreb af afledende materiale med retur fjeder. **ESD-egnet**. Indstilleligt præcisions-skruelod af hensyn til minimal friktion og optimal aksial justering af skærene.

Materiale:

Højeffektiv stållegering, sænksmedet, bruneret.

Teknisk beskrivelse

Hel længde	125 mm
Skæreydelse: Kobbertråd op til Ø	0,3 - 2 mm
Hovedbredde	16 mm
Skærlængde	16 mm
elektrostatisk egenskab	EGB/ESD
Skærefas	Meget fin facet
Materiale	High performance-stållegering
Hovedform	oval
Greb	Kunststofovertræk

Produktionsmetode	Induktionshærdede skær (ca. 63 – 65 HRC)
Overflade	sort bruneret
Produktnavnsegenskab	SFW
med returfjeder	ja
Produkttype	skærende tang