

**Boltsaks, Hel længde: 610mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	733300 610
GTIN	4003773066767
Artikelklasse	73F

Beskrivelse**Udførelse:**

Knivhoved med udveksling og universal-knive. Præcis og enkel justering af knivene ved hjælp af excenterskruer. Fastsmedet begrænsningsanslag med komfortabel dæmper, pulverlakerede rørgreb med flerkomponent-grebsovertræk.

Anvendelse:

Til skæring af normalt stål og højstyrkestål op til 48 HRC (trækstyrke på ca. 1600 N/mm²).

Materiale:

Kniv af krom-vanadin-stål, skær endvidere induktionshærdede (ca. 62 HRC).

Reservedel:

Ekstra knivhoved nr. 733350.

Teknisk beskrivelse

Hel længde	610 mm
Til rundstål op til 40 HRC og 1200 N/mm ² op til Ø	8 mm
Til rundstål op til 19 HRC og 800 N/mm ² op til Ø	9 mm
Til rundstål op til 48 HRC og 1600 N/mm ² op til Ø	7 mm
Materiale	Krom-vanadium-specialstål
Produkttype	skærende tang

Tilbehør

Reserveknivhoved komplet med skruer Hel længde 610
mm

733350 610