

**Boltsaks, Hel længde: 900mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	732000 900
GTIN	4045197166869
Artikelklasse	72B

Beskrivelse**Udførelse:**

Knivhoved med overførsel og efterjusteringsskrue. Stabile, lakerede ben med gummihåndtag.

Anvendelse:

Til skæring af stål med en trækstyrke på op til ca. 1200 N/mm².

Materiale:

Kniv i Chrome-Alloy-Steel, induktionshærdede skær.

Reservedel:

se nr. 732040

Teknisk beskrivelse

Hel længde	900 mm
Til rundstål op til 19 HRC og 800 N/mm ² op til Ø	15 mm
Til enkeltstave op til 40 HRC og 1200 N/mm ²	9 mm
Produkttype	skærende tang

Tilbehør

Reservekniv komplet med skruer Hel længde 900 mm	732040 900
--	------------