

**Garant****Skrueetrækker til ligekærv, kort, Skærbredde b: 10 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	664120 10
GTIN	4045197923622
Artikelklasse	61F

**Beskrivelse****Udførelse:**

**Kraftskaft** med hudvenlig og håndterlig **Haptoprene**-overflade og en kerne af ekstra sejt og slagfast polypropylen. Takket være den særlige overfladestruktur kan høje drejningsmomenter også overføres selv med våde eller oliesmurte hænder. **Klinger** i krom-vanadium-specialstål med højest mulig hårdhed og særlig sejhed. Forniklet og forkromet overflade, sorte spidser med planparallelt forskudt skær.

**Norm:**

Ähnlich **DIN 5265B**.

Bitbetegnelse: 6

Skærtykkelse a: 1,6 mm

Klingelængde: 30 mm

Hel længde: 85 mm

**Teknisk beskrivelse**

Skærbredde b	10 mm
Skærtykkelse a	1,6 mm
Hel længde	85 mm
Klingelængde	30 mm
Bitbetegnelse	6
Drivprofil	Ligekærvskrueetrækker
Produkttype	Skrueetrækkere

