

**VBW****Boltsaks UNIBOLT®, Hel længde: 910mm**

## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	733500 910
GTIN	4005887563507
Artikelklasse	73L

## Beskrivelse

**Udførelse:**

Knivhoved med udveksling og universalknive. Præcis og enkel justering af knivene takket være excenterskruer. Sænksmedet, begrænsningsanslag med ekstra stor bufferzone; lakerede rørgreb.

**Anvendelse:**

Til skæring af normalt stål og højstyrkestål op til 48 HRC (trækstyrke på ca. 1600 N/mm<sup>2</sup>).

**Materiale:**

Kniv i special-værktøjsstål, induktionshærdede skær.

**Reservedel:**

Ekstra knivhoved nr. 734110.

## Teknisk beskrivelse

Til rundstål op til 19 HRC og 800 N/mm <sup>2</sup> op til Ø	13 mm
Hel længde	910 mm
Til rundstål op til 48 HRC og 1600 N/mm <sup>2</sup> op til Ø	9 mm
Til rundstål op til 40 HRC og 1200 N/mm <sup>2</sup> op til Ø	11 mm
Skæreydelse	<48 HR
med begrænsningsanslag	ja
Producentbetegnelse	UNIBOLT®
Skær	Hærdet
Materiale	Special-værktøjsstål

Overflade	rødlakeret
med justerskrue	ja
Produkttype	skærende tang

---

## Tilbehør

Reserveknivhoved komplet med skruer Hel længde 910 mm	734110 910
---	------------