

**Træbor, Bor-Ø: 20mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	795150 20
GTIN	9002696009313
Artikelklasse	76H

**Beskrivelse****Udførelse:**

Forsynet med to skær og cylindrisk skaft.

Specialstål, til normal anvendelse til boring i træ, delvis også i hårdt træ. Det skarpe roterende skær sikrer blindhuller uden udrivning og nedsætter endvidere faren for overophedning.

**Anvendelse:**

Til boring af målfaste blindhuller uden udrivning samt runde borer.

**Norm:**

**DIN 7483 G**

**Teknisk beskrivelse**

Bor-Ø	20 mm
Antal skær Z	2
Skaftmål	8×30 mm
Hel længde	90 mm
Produkttype	Træbor

**Tilbehør**

Forlænger til bor Til skaft-Ø 8 mm	795270 8
------------------------------------	----------

