



Hjørnerørtang (let udførelse), Rør-Ø: 1 tommer



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	810400 1
GTIN	4045197167002
Artikelklasse	82A

Beskrivelse

Udførelse:

Svensk design, med slanke 45° vinklede kæber. Fuldstændig sænksmedet med stille-møtrik, der ikke kan blive væk.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, induktionshærdede kæber, sejhærdet.

Teknisk beskrivelse

Hel længde	315 mm
Spændvidde	45 mm
Rør-Ø	1 tommer
Kæbevinkel	45 grader
Udførelse, kæbe	induktivt hærdet
Materiale, tang	Krom-vanadium-stål
Produkttype	Rør- og vandpumpetang