



## Hårdmetaltræbor, Bor-Ø: 25mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	795250 25
GTIN	9002696014157
Artikelklasse	76H

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Forsynet med to skær og cylindrisk skaft.

Med **hårdmetalindsatser**; høj stabilitet. Til boring i hårdt træ, kunststof, plader med belægning etc.

#### Anvendelse:

Til boring af målfaste blindhuller uden udrivning samt runde boringer.

#### Norm:

**DIN 7483 G**

### Teknisk beskrivelse

Antal skær Z	2
Bor-Ø	25 mm
Skaftmål	10×30 mm
Hel længde	90 mm
Produkttype	Træbor

### Tilbehør

Forlænger til bor Til skaft-Ø 10 mm	795270 10
-------------------------------------	-----------

