

**Træbor, Bor-Ø: 14mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	795150 14
GTIN	9002696009221
Artikelklasse	76H

Beskrivelse**Udførelse:**

Forsynet med to skær og cylindrisk skaft.

Specialstål, til normal anvendelse til boring i træ, delvis også i hårdt træ. Det skarpe roterende skær sikrer blindhuller uden udrivning og nedsætter endvidere faren for overophedning.

Anvendelse:

Til boring af målfaste blindhuller uden udrivning samt runde boringer.

Norm:

DIN 7483 G

Teknisk beskrivelse

Antal skær Z	2
Bor-Ø	14 mm
Hel længde	90 mm
Skaftmål	8x30 mm
Produkttype	Træbor

Tilbehør

Forlænger til bor Til skaft-Ø 8 mm	795270 8
------------------------------------	----------

